




Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3550
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3550
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3550



3550

Für diese Stiftleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-2,5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3550

For this pin header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 2.5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3550

Pour cette réglette à broches Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




Connexion indirecte, avec connecteur RAST 2,5 :

Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)


2
 2-polig
 2 poles
 2 pôles

3550 02 K00



Kodierung/keying/codage: -


3550 02 K31



Kodierung/keying/codage: b


3
 3-polig
 3 poles
 3 pôles

3550 03 K00




Kodierung/keying/codage: -

3550 03 K30



Kodierung/keying/codage: a


3550 03 K31



Kodierung/keying/codage: b


4
 4-polig
 4 poles
 4 pôles

3550 04 K00




Kodierung/keying/codage: -

3550 04 K30




Kodierung/keying/codage: bc

3550 04 K43



Kodierung/keying/codage: de

3550 04 K44




Kodierung/keying/codage: ace

Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3550
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3550
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3550

5


5-polig
 5 poles
 5 pôles

3550 05 K00



Kodierung/keying/codage: –

3550 05 K30




Kodierung/keying/codage: cd

6


6-polig
 6 poles
 6 pôles

3550 06 K00



Kodierung/keying/codage: –

3550 06 K30




Kodierung/keying/codage: df

7


7-polig
 7 poles
 7 pôles

3550 07 K00



Kodierung/keying/codage: –

3550 07 K39




Kodierung/keying/codage: abefgh

8

8-polig
 8 poles
 8 pôles

3550 08 K00




Kodierung/keying/codage: –

9


9-polig
 9 poles
 9 pôles

3550 09 K00



Kodierung/keying/codage: –

3550 09 K33




Kodierung/keying/codage: bcdefgij

10


10-polig
 10 poles
 10 pôles

3550 10 K00




Kodierung/keying/codage: –

3550 10 K01



Kodierung/keying/codage: bcdij

3550 10 K06




Kodierung/keying/codage: hi

11

11-polig
11 poles
11 pôles

3550 11 K00




Kodierung/keying/codage: -

12

12-polig
12 poles
12 pôles

3550 12 K00




Kodierung/keying/codage: -

13

13-polig
13 poles
13 pôles

3550 13 K00




Kodierung/keying/codage: -

14

14-polig
14 poles
14 pôles

3550 14 K00




Kodierung/keying/codage: -

15

15-polig
15 poles
15 pôles

3550 15 K00




Kodierung/keying/codage: -

16

16-polig
16 poles
16 pôles

3550 16 K00




Kodierung/keying/codage: -

17

17-polig
 17 poles
 17 pôles

3550 17 K00




Kodierung/keying/codage: –

18

18-polig
 18 poles
 18 pôles

3550 18 K00




Kodierung/keying/codage: –

19


19-polig
 19 poles
 19 pôles

3550 19 K00



Kodierung/keying/codage: –

3550 19 K02




Kodierung/keying/codage: cdefghlmnqr

20

20-polig
 20 poles
 20 pôles

3550 20 K00



Kodierung/keying/codage: –